

Garant**eco-Afsteekhouder axiaal, links, HSK-T 63, Voor zwaardhoogte H: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	318845 32
GTIN	2050002039520
Artikelklasse	36D

Omschrijving**Toepassing:**

Voor de opname van steekzwaarden met koelmiddeloverdracht van alle gangbare producenten. Niet-benodigde overdrachtgaten kunnen met de meegeleverde bouten worden afgesloten. Inclusief kogelspuitmond.
Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	75 mm
Afkoppellengte A-maat	160 mm
Punt-middenverplaatsing f	32 mm
voor zwaardhoogte H	32 mm
Uitlijning t.o.v. gereedschapsas	axiaal
Gereedschapspositie	links
Opname	HSK-T 63
Opnamenorm	ISO 12164-3
Inwendige koeling	ja
Producttype	Afsteekhouder

