


Garant**eco-Afsteekhouder axiaal, links, PSC 63, voor zwaardhoogte H: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	318909 32
GTIN	2050002039551
Artikelklasse	36D

Omschrijving**Toepassing:**

Voor de opname van steekzwaarden met koelmiddeloverdracht van alle gangbare producenten. Niet-benodigde overdrachtgaten kunnen met de meegeleverde bouten worden afgesloten. Inclusief kogelspuitmond.

Voor toepassing op draai- en freesbewerkingscentra.

Opmerking:

PSC-spanpen op aanvraag.

Technische beschrijving

Punt-middenverplaatsing f	32,5 mm
voor zwaardhoogte H	32 mm
Afkoppellengte A-maat	160 mm
Buiten-Ø D	96 mm
Opname	PSC 63
Opnamenorm	ISO 26623-2
Inwendige koeling	ja
Producttype	Afsteekhouder

