



Krimptang voor adereindhulzen, Voor draaddoorsnede: 16mm²



Bestelgegevens

Bestelnummer	729451 16
GTIN	4049002111105
Artikelklasse	73T

Omschrijving

Uitvoering:

stalen lichaam met kniehefboomoverbrenging. Gespecificeerde perskrachten worden nauwkeurig bereikt door geïntegreerde dwangsluiting.

Tang verchromd, bekken gebruineerd.

Exacte **parallelpersing** met synchroon aangedreven persbekken. **Vierkantkrimping** volgens DIN = optimale contactvlakken.

Technische beschrijving

Voor draaddoorsnede	0,08 - 16 mm ²
totale lengte	180 mm
Norm	DIN 46228
Oppervlak	verchromd
Producttype	Krimptang