

BENNING**Multimeter, Artikelomschrijving producent: MMP3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	473300 MMP3
GTIN	4014650440846
Artikelklasse	47A

Omschrijving**Uitvoering:**

Stevige kunststof behuizing met groot formaat 3.1/2 inch, 4 inch of 4.3/4 inch LCD-display.

Toepassing:

Digitale service-meetapparatuur voor een breed toepassingsbereik. Biedt maximale veiligheid en nog meer extra functies. Digitale multimeter in zakformaat. Klein en smal (132x86x19 mm) - gewicht slechts 130 g.

Norm:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Levering:

Inclusief batterijen, meetkabels, compacte beschermtas, handleiding.

Technische beschrijving

Frequentie	1 mHz – 5 MHz
Meetmethode	RMS
Wisselspanning AC	0,1 mV – 600 V
Weerstand	0,1 Ω – 40 M Ω

Basisnauwkeurigheid	0,6 %
Gelijkspanning DC	0,1 mV – 600 V
Aantal inbegrepen batterijen	2
Geheugenfunctie	HOLD
Weergavebereik	5000
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu's	081560 LR44
Overspanningscategorie	CAT III 300 V
Overspanningscategorie	CAT II 600 V
Kalibratie	I3
Capaciteit	10 pF – 100 µF
Energievoorziening	Batterijvoeding
Materiaal behuizing	kunststof
Producttype	Multimeter

Dienstverlening

KalibratieDigitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3	027000 3
DAkkS-kalibratieDigitale multimeter Aantal cijfers achter de komma 3	027010 3

Accessoires

Knoopcel / speciale batterij Batterijtype LR44	081560 LR44
--	-------------