

Garant

**Performance freeshouder met koelkanaalboring Vorm ADB, SK 50 kort, Span-
Ø D1: 10mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	300398 10
GTIN	4062406245634
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Alle schachten speciaal bewerkt.**
- **Inclusief 4 koelkanaalboringen.**

Voordeel:

- **Geen uittrekken van de frees, ook geen eenmalige ruk.**
- **Geoptimaliseerde contour – dempend gedrag.**
- **Aangenaam te hanteren dankzij dubbele schroefdraad.**
- **Schachtbreuken van de frees zijn onwaarschijnlijk.**
- **Precisie-uitvoering.**

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met meeneemvlak aan de zijkant volgens DIN 1835 vorm B en DIN 6535 vorm HB. Uitstekend geschikt voor het TPC#frezes resp. toepassingen met hoge voedingen. Geen uittrekken van de frees, nauwkeurige rondloop, **proceszekerheid!**

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	36,2 mm
Afkoppellengte A-maat	63 mm

Ø D ₂	32 mm
Span-Ø D ₁	10 mm
Opname	SK 50 kort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Weldonhouder

Accessoires

AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50

Speciale aantreibout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantreibout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Spansleutel voor aantreiboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Spansleutel voor aantreiboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantreiboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50