

Garant**ER-spantanghouder Vorm AD, BT 50 kort, voor ER-spantang-maat: 25****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 303740 25 |
| GTIN | 4062406250362 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Buiten- en binnenconus geslepen. Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Met RFID/Balluff-chip-boring.

- **Hoogwaardige precisiespanmoer.**
- **Spanmoer uitgebalanceerd ($G2,5/25000 \text{ min}^{-1}$).**
- **Optimale slijtage-eigenschappen resp. draaimomentoverbrenging door gecoatete precisiespanmoer.**

Voordeel:

Door het **dubbele contact van conus en oplegvlak** ontstaat een stabielere en exacte spansituatie:

- **Betere oppervlaktekwaliteit**
- **Langere gereedschapsstandtijden**
- **Gelijkblijvende zitting in de spindel (ook bij hoge toerentallen)**
- **Betere rondloopnauwkeurigheid**

Een BT-dubbelcontactopname kan ook in een standaard BT-machinespindel worden gebruikt – en omgekeerd. De voordelen van het dubbele contact ontstaan echter alleen bij een dubbelcontactopname en -spindel.

Toepassing:

Voor het opspannen van gereedschap met cilinderschacht in spantangen volgens **DIN 6499 vorm A en vorm B.**

Levering:

Inclusief ER-spanmoer.

Accessoires:

ER-spantangen nr. 308881 – 309434, ER-spansleutels nr. 309680– 309720 resp. 613300, ER-spanmoer 309610.

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Opmerking:

Geschikte spanmoer nr. 309580 resp. 309610.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Voor ER-spantangen | 25 |
| Spanbereik | 1 - 16 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 80 mm |
| Buiten-Ø D | 42 mm |
| a | 1,5 mm |
| ER-spansleutel nr. 309680 | 25 |
| Reserve-ER-spanmoer nr. 309580 | 25 |
| Span-Ø D ₁ | 1-16 mm |
| Opname | BT 50 kort |
| Opnamenorm | JIS B6339 |
| Opnamenorm | JIS B6339 |
| Vorm | AD |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Uitvoering | BT-DC |
| Balluff-chip-boring | ja |
| Producttype | Spantanghouder |

Accessoires

| | |
|--|-----------|
| ER-spansleutel Voor ER-spantanghouder 25 | 309680 25 |
|--|-----------|