

Garant**Meskopopname Vorm AD, BT 30 kort, Doorn-Ø d1: 22mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 303780 22 |
| GTIN | 4062406250409 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Met RFID/Balluff-chip-boring en koelkanaalboringen.

Voordeel:

Door het **dubbele contact van conus en oplegvlak** ontstaat een stabielere en exacte spansituatie:

- **Betere oppervlaktekwaliteit**
- **Langere gereedschapsstandtijden**
- **Gelijkblijvende zitting in de spindel (ook bij hoge toerentallen)**
- **Betere rondloopnauwkeurigheid**

Een BT-dubbelcontactopname kan ook in een standaard BT-machinespindel worden gebruikt – en omgekeerd. De voordelen van het dubbele contact ontstaan echter alleen bij een dubbelcontactopname en -spindel.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806. Speciale sleutel nr. 309840.

Technische beschrijving

| | |
|--|-------|
| Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861 | 22 |
| Buiten-Ø D | 48 mm |
| Geschikte speciale sleutel nr. 309840 | 22 |

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Afkoppellengte A-maat | 40 mm |
| Doorn-Ø d ₁ | 22 mm |
| a | 1 mm |
| Span-Ø D ₁ | 22 mm |
| Opname | BT 30 kort |
| Norm | DIN 6357 |
| Opnamenorm | JIS B6339 |
| Opnamenorm | JIS B6339 |
| Vorm | AD |
| Koelkanaalboring | niet afsluitbaar |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 5 µm |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Uitvoering | BT-DC |
| Producttype | Meskopopname |