

Garant**Meskopopname Vorm AD, BT 30 kort, Doorn-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303780 16
GTIN	4062406250393
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

Alle schachten speciaal bewerkt (geluidsarm). Met RFID/Balluff-chip-boring en koelkanaalboringen.

Voordeel:

Door het **dubbele contact van conus en oplegvlak** ontstaat een stabielere en exacte spansituatie:

- **Betere oppervlaktekwaliteit**
- **Langere gereedschapsstandtijden**
- **Gelijkblijvende zitting in de spindel (ook bij hoge toerentallen)**
- **Betere rondloopnauwkeurigheid**

Een BT-dubbelcontactopname kan ook in een standaard BT-machinespindel worden gebruikt – en omgekeerd. De voordelen van het dubbele contact ontstaan echter alleen bij een dubbelcontactopname en -spindel.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806. Speciale sleutel nr. 309840.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	38 mm
Afkoppellengte A-maat	35 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	16

Doorn-Ø d ₁	16 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	16
a	1 mm
Span-Ø D ₁	16 mm
Opname	BT 30 kort
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	JIS B6339
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	AD
Koelkanaalboring	niet afsluitbaar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Uitvoering	BT-DC
Producttype	Meskopopname