

**Combi-freesopsteekdoorn Vorm A, SK 40 kort, Doorn-Ø d1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300837 32
GTIN	4062406251741
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.

Alle schachten fijn glasparelgestraald.

Toepassing:

- **Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.**
- **Met meeneemring voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en frezen DIN 1830.**

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840.

Opmerking:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Technische beschrijving

Afkoppellengte A-maat	60 mm
Buiten-Ø D	58 mm
Freesdoornlengte L ₄	38 mm
Freesdoornlengte L ₃ met meeneemring	24 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	32

Reserve-meeneemring nr. 309870	32
Doorn-Ø d ₁	32 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	32
Span-Ø D ₁	32 mm
Opname	SK 40 kort
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn

Accessoires

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7V vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrekbout vorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Meeneemring Voor doorn-Ø 32 mm	309870 32
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 32 mm	309840 32
	308615 50

Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50

Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 32 mm	309860 32
AantrekboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 50 mm	309840 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 50 mm	309860 50
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50