

**Combi-freesopsteekdoorn Vorm A, SK 40 A = 100, Doorn-Ø d1: 27mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300875 27
GTIN	4062406251789
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.

Alle schachten fijn glasporeelgestraald.

**Toepassing:**

- **Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.**
- **Met meeneemring voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en frezen DIN 1830.**

**Levering:**

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840.

**Opmerking:**

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	100 mm
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Reserve-meeneemring nr. 309870	27
Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	33 mm
Buiten-Ø D	48 mm

Freesdoornlengte L <sub>3</sub> met meeneemring	21 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	27
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	27
Span-Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Opname	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn

## Accessoires

Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50
Spansleutel voor aantrekboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 50 mm	309860 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 27 mm	309860 27
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50

Aantreboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantrebout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
AantreboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantrebout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 27 mm	309840 27
AantreboutVorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 50 mm	309840 50
Meeneemring Voor doorn-Ø 27 mm	309870 27
Aantreboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Speciale aantrebout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50