

**Combi-freesopsteekdoorn Vorm A, SK 40 kort, Doorn-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300837 40
GTIN	4062406251758
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.

Alle schachten fijn glasparelgestraald.

Toepassing:

- **Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.**
- **Met meeneemring voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en frezen DIN 1830.**

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840.

Opmerking:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Technische beschrijving

Freesdoornlengte L ₃ met meeneemring	27 mm
Reserve-meeneemring nr. 309870	40
Freesdoornlengte L ₄	41 mm
Doorn-Ø d ₁	40 mm
Buiten-Ø D	70 mm

Geschikte speciale sleutel nr. 309840	40
Afkoppellengte A-maat	60 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	40
Span-Ø D ₁	40 mm
Opname	SK 40 kort
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 15000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn

Accessoires

Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 40 mm	309840 40
Spansleutel voor aantrekbouten DIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 50 mm	309860 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 50 mm	309840 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Meeneemring Voor doorn-Ø 40 mm	309870 40
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50

Freesaantreibbout Voor doorn-Ø 40 mm	309860 40
AantreibboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Aantreibboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50
Spansleutel voor aantreibboutenISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Speciale aantreibbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Aantreibbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Aantreibbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantreibbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantreibbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Aantreibboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50