

**Garant****Set parallele onderlegplaten, onderzijde magnetisch, smal, Lengte: 125mm**

## Bestelgegevens

Bestelnummer	366320 125
GTIN	4062406250478
Artikelklasse	31Z

## Omschrijving

**Uitvoering:****Nauwkeurigheid:** hoogtetolerantie  $\pm 0,01$  mm; breedtetolerantie  $\pm 0,02$  mm.**Hardheid:** 50-55 HRC.**Voordeel:**

- Flexibel gebruik dankzij geïntegreerde staafmagneten aan de onderzijde.
- Kortere insteltijd.

## Technische beschrijving

Breedte	5 mm
Aantal segmenten	5 paar
Hoogte	20 mm
Hoogte	30 mm
Hoogte	35 mm
Hoogte	37 mm

Hoogte	39 mm
Producttype	Parallele onderlegplaten

---

## Accessoires

Paar parallelle vlakplaten, 125×5Onderzijde magnetisch Hoogte 39 mm	366323 39
Paar parallelle vlakplaten, 125×5Onderzijde magnetisch Hoogte 30 mm	366323 30
Paar parallelle vlakplaten, 125×5Onderzijde magnetisch Hoogte 20 mm	366323 20
Paar parallelle vlakplaten, 125×5Onderzijde magnetisch Hoogte 37 mm	366323 37
Paar parallelle vlakplaten, 125×5Onderzijde magnetisch Hoogte 35 mm	366323 35