

**Combi-freesopsteekdoorn Vorm A, SK 40 A = 100, Doorn-Ø d1: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	300875 16
GTIN	4062406251765
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen. Met balluff/RFID-chip-boring.

Alle schachten fijn glasporeelgestraald.

Toepassing:

- **Met passpie voor frezen met langssleuf, bijv. DIN 841.**
- **Met meeneemring voor frezen met dwarsleuf DIN 1880 en frezen DIN 1830.**

Levering:

Inclusief passpie, meeneemring en freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840.

Opmerking:

Inwendige koeling alleen mogelijk met geschikte aantrekbout nr. 309861.

Technische beschrijving

Freesdoornlengte L ₃ met meeneemring	17 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	16
Freesdoornlengte L ₄	27 mm
Doorn-Ø d ₁	16 mm
Buiten-Ø D	32 mm

Reserve-meeneemring nr. 309870	16
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	16
Span-Ø D ₁	16 mm
Opname	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6358
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Freesopsteekdoorn

Accessoires

Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308765 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308650 50
Spansleutel voor aantrekboutenDIN ISO 7388-1 (voorheen DIN 69872) geschikt voor conusmaat 50	308820 50
Aantrekbout, 18CrNiMo7Vorm A Geschikt voor conus 50	308605 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308795 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 16 mm	309860 16
AantrekboutVorm B Geschikt voor conus 50	308640 50
Meeneemring Voor doorn-Ø 16 mm	309870 16
Aantrekbout, 18CrNiMo7afgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308615 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 50 mm	309840 50
Speciale aantrekbout met binnendraad Geschikt voor conus 50	308740 50
Aantrekboutafgedicht Geschikt voor conus 50	308660 50

Spansleutel voor aantrekbouten ISO 7388 geschikt voor conusmaat 50	308830 50
Aantrekbout Vorm A Geschikt voor conus 50	308600 50
Aantrekbout 90°afgedicht Geschikt voor conus 50	308790 50
Aantrekbout 45°afgedicht Geschikt voor conus 50	308760 50
Speciale sleutel Voor doorn-Ø 16 mm	309840 16
Aantrekboutafgedicht, vorm A Geschikt voor conus 50	308610 50
Speciale aantrekbout zonder binnendraadafgedicht Geschikt voor conus 50	308720 50
Freesaantrekbout Voor doorn-Ø 50 mm	309860 50
Aantrekboutafgedicht, vorm B Geschikt voor conus 50	308620 50
Aantrekbout 60°afgedicht Geschikt voor conus 50	308785 50