

Garant**Set parallele onderlegplaten, onderzijde magnetisch, smal, Lengte: 90mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	366320 90
GTIN	4062406250461
Artikelklasse	31Z

Omschrijving

Uitvoering:**Nauwkeurigheid:** hoogtetolerantie $\pm 0,01$ mm; breedtetolerantie $\pm 0,02$ mm.**Hardheid:** 50-55 HRC.**Voordeel:**

- Flexibel gebruik dankzij geïntegreerde staafmagneten aan de onderzijde.
- Kortere insteltijd.

Technische beschrijving

Aantal segmenten	5 paar
Hoogte	15 mm
Hoogte	23 mm
Hoogte	28 mm
Hoogte	30 mm
Hoogte	32 mm

Breedte	5 mm
Producttype	Parallele onderlegplaten

Accessoires

Paar parallelle vlakplaten, 90×5Onderzijde magnetisch Hoogte 30 mm	366322 30
Paar parallelle vlakplaten, 90×5Onderzijde magnetisch Hoogte 32 mm	366322 32
Paar parallelle vlakplaten, 90×5Onderzijde magnetisch Hoogte 23 mm	366322 23
Paar parallelle vlakplaten, 90×5Onderzijde magnetisch Hoogte 15 mm	366322 15
Paar parallelle vlakplaten, 90×5Onderzijde magnetisch Hoogte 28 mm	366322 28