

**Meskopopname Vorm A, SK 40 kort, Doorn-Ø d1: 40mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301017 40
GTIN	4062406251901
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.**
- **Korte uitlading.**
- **Groter kraagcontactvlak.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Alle schachten fijn glasporelgestraald.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	88 mm
Doorn-Ø d ₁	40 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	40
Afkoppellengte A-maat	50 mm
Freesdoornlengte L ₄	27 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	40

Span-Ø D ₁	40 mm
Opname	SK 40 kort
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname