

**Meskopopname Vorm A, SK 40 A = 100, Doorn-Ø d1: 27mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301027 27
GTIN	4062406251932
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.**
- **Korte uitlading.**
- **Groter kraagcontactvlak.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Alle schachten fijn glasporelgestraald.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Technische beschrijving

Geschikte speciale sleutel nr. 309840	27
Afkoppellengte A-maat	100 mm
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	27
Doorn-Ø d ₁	27 mm
Buiten-Ø D	50 mm
Freesdoornlengte L ₄	21 mm

Span-Ø D ₁	27 mm
Opname	SK 40 A = 100
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 5 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname