

**Meskopopname Vorm A, SK 50 kort, Doorn-Ø d1: 27mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301097 27
GTIN	4062406251963
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.**
- **Korte uitlading.**
- **Groter kraagcontactvlak.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Alle schachten fijn glasporelgestraald.

**Levering:**

Inclusief freesaantrekbout.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

**Technische beschrijving**

Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	27
Doorn-Ø d <sub>1</sub>	27 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	27
Buiten-Ø D	60 mm
Freesdoornlengte L <sub>4</sub>	21 mm
Afkoppellengte A-maat	35 mm

Span-Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Opname	SK 50 kort
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname