

**Meskopopname Vorm A, SK 50 kort, Doorn-Ø d1: 32mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301097 32
GTIN	4062406251970
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Conusschacht, opnamedoorn en contactvlakken aan de kraag geslepen.**
- **Korte uitlading.**
- **Groter kraagcontactvlak.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**

Alle schachten fijn glasporelgestraald.

Levering:

Inclusief freesaantrekbout.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, speciale sleutel nr. 309840. Freesaantrekbouten nr. 309860; 309861.

Technische beschrijving

Doorn-Ø d ₁	32 mm
Freesdoornlengte L ₄	24 mm
Buiten-Ø D	78 mm
Geschikte speciale sleutel nr. 309840	32
Reserve-freesaantrekbout nr. 309860/309861	32
Afkoppellengte A-maat	50 mm

Span-Ø D ₁	32 mm
Opname	SK 50 kort
Norm	DIN 6357
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	A
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 18000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 6 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Meskopopname