



## Reduceerhuls voor MK-schacht met uitdrijfspie, vorm AD, SK 40 kort, MK binnen: 3



### Bestelgegevens

Bestelnummer	301165 3
GTIN	4062406252182
Artikelklasse	32A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

- Binnen en buiten geslepen.
- Met balluff/RFID-chip-boring.

Alle schachten fijn glasparelgestraald.

#### Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

### Technische beschrijving

Buiten-Ø D	40 mm
Morseconus binnen	3
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Opname	SK 40 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	AD
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 6,3 bij 12000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 8 µm
Producttype	Opname-adapter

