

**Reduceerhuls voor MK-schacht Vorm A, SK 40 kort, MK binnen: 3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301245 3
GTIN	4062406252250
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- Binnen en buiten geslepen.
- Met balluff/RFID-chip-boring.

Alle schachten fijn glasparelgestraald.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

Buiten-Ø D	40 mm
Morseconus binnen	3
Afkoppellengte A-maat	70 mm
Opname	SK 40 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 8 µm
Producttype	Opname-adapter

