

**Reduceerhuls voor MK-schacht Vorm A, SK 40 kort, MK binnen: 2****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301245 2
GTIN	4062406252243
Artikelklasse	32A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Binnen en buiten geslepen.**
- **Met balluff/Rfid-chip-boring.**

Alle schachten fijn glasparelgestraald.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

**Technische beschrijving**

Afkoppellengte A-maat	50 mm
Buiten-Ø D	32 mm
Morseconus binnen	2
Opname	SK 40 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 8 µm
Producttype	Opname-adapter

