

**Reduceerhuls voor MK-schacht Vorm A, SK 50 kort, MK binnen: 4****Bestelgegevens**

Bestelnummer	301255 4
GTIN	4062406252298
Artikelklasse	32A

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Binnen en buiten geslepen.**
- **Met balluff/RFID-chip-boring.**

Alle schachten fijn glasparelgestraald.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835.

Rondloopnauwkeurigheid: $\leq 8 \mu\text{m}$

Afkoppellengte A-maat: 95 mm

Buiten- \varnothing D: 48 mm

Technische beschrijving

Morseconus binnen	4
Buiten- \varnothing D	48 mm
Afkoppellengte A-maat	95 mm
Opname	SK 50 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	$\leq 8 \mu\text{m}$

Producttype

Opname-adapter