

Garant**Set parallele onderlegplaten, onderzijde magnetisch, breed, Lengte: 90mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	366321 90
GTIN	4062406250492
Artikelklasse	31Z

Omschrijving

Uitvoering:**Nauwkeurigheid:** hoogtetolerantie $\pm 0,01$ mm; breedtetolerantie $\pm 0,02$ mm.**Hardheid:** 48 HRC.**Voordeel:**

- Flexibel gebruik dankzij geïntegreerde staafmagneten aan de onderzijde.
- Kortere insteltijd.

Technische beschrijving

Hoogte	15 mm
Hoogte	23 mm
Hoogte	28 mm
Hoogte	30 mm
Hoogte	32 mm
Breedte	10 mm

Aantal segmenten	5 paar
Producttype	Parallele onderlegplaten

Accessoires

Paarparallele vlakplaten, 90×10Onderzijde magnetisch Hoogte 30 mm	366325 30
Paarparallele vlakplaten, 90×10Onderzijde magnetisch Hoogte 28 mm	366325 28
Paarparallele vlakplaten, 90×10Onderzijde magnetisch Hoogte 32 mm	366325 32
Paarparallele vlakplaten, 90×10Onderzijde magnetisch Hoogte 23 mm	366325 23
Paarparallele vlakplaten, 90×10Onderzijde magnetisch Hoogte 15 mm	366325 15