

Garant**Set parallele onderlegplaten, onderzijde magnetisch, breed, Lengte: 125mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	366321 125
GTIN	4062406250508
Artikelklasse	31Z

Omschrijving

Uitvoering:**Nauwkeurigheid:** hoogtetolerantie $\pm 0,01$ mm; breedtetolerantie $\pm 0,02$ mm.**Hardheid:** 48 HRC.**Voordeel:**

- Flexibel gebruik dankzij geïntegreerde staafmagneten aan de onderzijde.
- Kortere insteltijd.

Technische beschrijving

Breedte	10 mm
Hoogte	20 mm
Hoogte	30 mm
Hoogte	35 mm
Hoogte	37 mm
Hoogte	39 mm

Aantal segmenten	5 paar
Producttype	Parallele onderlegplaten

Accessoires

Paar parallelle vlakplaten, 125×10Onderzijde magnetisch Hoogte 30 mm	366326 30
Paar parallelle vlakplaten, 125×10Onderzijde magnetisch Hoogte 39 mm	366326 39
Paar parallelle vlakplaten, 125×10Onderzijde magnetisch Hoogte 37 mm	366326 37
Paar parallelle vlakplaten, 125×10Onderzijde magnetisch Hoogte 20 mm	366326 20
Paar parallelle vlakplaten, 125×10Onderzijde magnetisch Hoogte 35 mm	366326 35