

Garant**Set parallele onderlegplaten, onderzijde magnetisch, breed, Lengte: 160mm**

Bestelgegevens

Bestelnummer	366321 160
GTIN	4062406252311
Artikelklasse	31Z

Omschrijving

Uitvoering:**Nauwkeurigheid:** hoogtetolerantie $\pm 0,01$ mm; breedtetolerantie $\pm 0,02$ mm.**Hardheid:** 48 HRC.**Voordeel:**

- Flexibel gebruik dankzij geïntegreerde staafmagneten aan de onderzijde.
- Kortere insteltijd.

Technische beschrijving

Hoogte	25 mm
Hoogte	37 mm
Hoogte	42 mm
Hoogte	45 mm
Hoogte	47 mm
Breedte	10 mm

Aantal segmenten	5 paar
Producttype	Parallele onderlegplaten

Accessoires

Paar parallelle vlakplaten, 160×10Onderzijde magnetisch Hoogte 47 mm	366327 47
Paar parallelle vlakplaten, 160×10Onderzijde magnetisch Hoogte 42 mm	366327 42
Paar parallelle vlakplaten, 160×10Onderzijde magnetisch Hoogte 45 mm	366327 45
Paar parallelle vlakplaten, 160×10Onderzijde magnetisch Hoogte 37 mm	366327 37
Paar parallelle vlakplaten, 160×10Onderzijde magnetisch Hoogte 25 mm	366327 25