



Perslucht-slagmoersleutels 3/8 inch – 1/2 inch, Type: 7749



Bestelgegevens

Bestelnummer	079202 7749
GTIN	015451593339
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste slagschroefmachines met **comfortabele eenhandsomschakeling dankzij Side-2-Side technologie**, composiet-behuizing met koude-isolerende eigenschappen en robuust dubbelhamerslagwerk. Uitgebalanceerde gewichtsverdeling voor meer werkcomfort. Luchtafvoer door de handgreep naar beneden. **Aanhaalvermogen trapsgewijs regelbaar.**

Draaimomentbereik: 135 - 704 Nm

Maximale schroef-Ø (8.8-12.9): M24

Maximaal toerental: 7000 min⁻¹

Gereedschapsopname aandrijfprofiel: Vierkant

Gereedschapsopname afmeting: 1/2 inch

Maximale luchtbehoefte: 540 l/min

Technische beschrijving

Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Vierkant
Maximale vibratie volgens EN	10,9 m/s ²
Gereedschapsopname afmeting	1/2 inch

Maximale luchtbehoefte	540 l/min
Lengte	171 mm
Draaimomentbereik	135 - 704 Nm
Maximale schroef-Ø (8.8-12.9)	M24
Gewicht	1,8 kg
Fabrikantnummer	7749
Geluidsproductie	95 dB(A)
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Maximaal toerental	7000 min ⁻¹
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	NPT
Producttype	Schroefmachine