



## HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht, 3xD, Ø DC: 34mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	235005 34
GTIN	4062406253301
Artikelklasse	22L

### Omschrijving

#### Uitvoering:

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

**Boringtolerantie:** -0,1 / +0,25 mm

#### Toepassing:

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

#### Levering:

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

### Technische beschrijving

Nuttige lengte L <sub>1</sub>	105 mm
Schachtlengte L <sub>s</sub>	60 mm
Aantal snijkanten Z	1
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT110408 / XOMT110406
Nominale Ø D	34
Wisselplaatschroevenset	232980 5 (TX15;3Nm)
Serie	HOLEX Pro

Totale lengte L	186 mm
Maximale verstelgrens $V_{max}$	0,35 mm
Afkoppellengte $L_A$	133 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX15	659922 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500