

**HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 4xD, Ø DC: 16mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235010 16
GTIN	4062406253400
Artikelklasse	22L

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

Boringtolerantie: -0,05 / +0,3 mm

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

Levering:

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Technische beschrijving

Schachtlengte L _s	50 mm
Aantal snijkanten Z	1

Schacht-Ø D _s	20 mm
Wisselplaatschroevenset	232980 1 (TX6;0,4Nm)
Nuttige lengte L ₁	67 mm
Serie	HOLEX Pro
ISO-code wisselplaat	SOMT05T204 / XOMT05T204
Nominale Ø D	16
Totale lengte L	133 mm
Maximale verstelgrens V _{max}	0,25 mm
Afkoppellengte L _A	83 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX6	659922 TX6
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200