

**HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 4xD, Ø DC: 39,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235010 39,5
GTIN	4062406253714
Artikelklasse	22L

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

Boringtolerantie: -0,05 / +0,3 mm

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

Levering:

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Technische beschrijving

ISO-code wisselplaat	SOMT13M510 / XOMT13M506
Nominale Ø D	39,5

Schacht-Ø D _s	40 mm
Wisselplaatschroevenset	232980 6 (TX15;3Nm)
Serie	HOLEX Pro
Schachtlengte L _s	70 mm
Nuttige lengte L ₁	160 mm
Aantal snijkanten Z	1
Totale lengte L	261 mm
Maximale verstelgrens V _{max}	0,35 mm
Afkoppellengte L _A	191 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX15	659922 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500