

**HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 4xD, Ø DC: 23mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 235010 23 |
| GTIN | 4062406253516 |
| Artikelklasse | 22L |

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

Boringtolerantie: -0,05 / +0,3 mm

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

Levering:

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Technische beschrijving

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Schacht-Ø D _s | 25 mm |
| ISO-code wisselplaat | SOMT070308 / XOMT070305 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Nuttige lengte L_1 | 95 mm |
| Wisselplaatschroevenset | 232980 3 (TX7;0,8Nm) |
| Schachtlengte L_s | 56 mm |
| Serie | HOLEX Pro |
| Aantal snijkanten Z | 1 |
| Nominale $\varnothing D$ | 23 |
| Totale lengte L | 172 mm |
| Maximale verstelgrens V_{max} | 0,3 mm |
| Afkoppellengte L_A | 116 mm |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4×D |
| Schacht | ISO 9766 |
| Boortoepassing | afgerond beperkt |
| Boortoepassing | beperkt schuine uittrede |
| Boortoepassing | beperkt schuin aanboren |
| Boortoepassing | beperkt dwarsboren |
| Boortoepassing | beperkt schuine uittrede |
| Boortoepassing | beperkt pakketboren |
| Inwendige koeling | ja |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Wisselplaatboor |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| 6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX7 | 659922 TX7 |
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm | 659957 200 |