



HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht, 3xD, Ø DC: 36mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	235005 36
GTIN	4062406253325
Artikelklasse	22L

Omschrijving

Uitvoering:

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

Boringtolerantie: -0,1 / +0,25 mm

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

Levering:

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

Technische beschrijving

Serie	HOLEX Pro
Wisselplaatschroevenset	232980 6 (TX15;3Nm)
ISO-code wisselplaat	SOMT13M510 / XOMT13M506
Schacht-Ø D _s	40 mm
Aantal snijkanten Z	1
Nuttige lengte L ₁	112 mm
Schacht lengte L _s	70 mm
Nominale Ø D	36

Totale lengte L	212 mm
Maximale verstelgrens V_{max}	0,35 mm
Afkoppellengte L_A	142 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX15	659922 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500