

**HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 2xD, Ø DC: 30mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235000 30
GTIN	4062406252922
Artikelklasse	22L

**Omschrijving****Uitvoering:**

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

**Boringtolerantie:** -0,1 / +0,25 mm

**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

**Levering:**

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	232980 5 (TX15;3Nm)
Aantal snijkanten Z	1
Schachtlengte L <sub>s</sub>	60 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT110408 / XOMT110406
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	63 mm
Nominale Ø D	30
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Serie	HOLEX Pro

Totale lengte L	150 mm
Maximale verstelgrens $V_{max}$	0,35 mm
Afkoppellengte $L_A$	90 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	2×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX15	659922 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500