

**HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 4xD, Ø DC: 18mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235010 18
GTIN	4062406253431
Artikelklasse	22L

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

Boringtolerantie: -0,05 / +0,3 mm

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

Levering:

Met wisselplaat Schroeven (zonder wisselplaten).

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	75 mm
Schacht-Ø D _s	25 mm

Wisselplaatschroevenset	232980 2 (TX7;0,8Nm)
Nominale \varnothing D	18
Serie	HOLEX Pro
ISO-code wisselplaat	SOMT06T205 / XOMT06T204
Schachtlengte L_s	56 mm
Aantal snijkanten Z	1
Totale lengte L	148 mm
Maximale verstelgrens V_{max}	0,25 mm
Afkoppellengte L_A	92 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4xD
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX7	659922 TX7
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200