

**HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht, 3xD, Ø DC: 38mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235005 38
GTIN	4062406253349
Artikelklasse	22L

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

Boringtolerantie: -0,1 / +0,25 mm

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

Levering:

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

Technische beschrijving

Nuttige lengte L ₁	118 mm
Schachtlengte L _s	70 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT13M510 / XOMT13M506
Wisselplaatschroevenset	232980 6 (TX15;3Nm)
voor inch-Ø	1 1/2 inch
Aantal snijkanten Z	1
Schacht-Ø D _s	40 mm
Nominale Ø D	38

Serie	HOLEX Pro
Totale lengte L	219 mm
Maximale verstelgrens V_{max}	0,35 mm
Afkoppellengte L_A	149 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	3×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX15	659922 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500