

**HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 4xD, Ø DC: 19mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235010 19
GTIN	4062406253455
Artikelklasse	22L

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

Boringtolerantie: -0,05 / +0,3 mm

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

Levering:

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Technische beschrijving

Schachtlengte L _s	56 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT06T205 / XOMT06T204

Wisselplaatschroevenset	232980 2 (TX7;0,8Nm)
voor inch-Ø	3/4 inch
Serie	HOLEX Pro
Aantal snijkanten Z	1
Schacht-Ø D _s	25 mm
Nominale Ø D	19
Nuttige lengte L ₁	79 mm
Totale lengte L	152 mm
Maximale verstelgrens V _{max}	0,25 mm
Afkoppellengte L _A	96 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4xD
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX7	659922 TX7
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200