

**HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 4xD, Ø DC: 26,5mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235010 26,5
GTIN	4062406253561
Artikelklasse	22L

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

Boringtolerantie: -0,05 / +0,3 mm

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

Levering:

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Technische beschrijving

Nominale Ø D	26,5
Serie	HOLEX Pro

Schacht-Ø D_s	32 mm
Schachtlengte L_s	60 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT093608 / XOMT093605
Aantal snijkanten Z	1
Nuttige lengte L_1	107 mm
Wisselplaatschroevenset	232980 4 (TX9;1,2Nm)
Totale lengte L	189 mm
Maximale verstelgrens V_{max}	0,3 mm
Afkoppellengte L_A	129 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX9	659922 TX9
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200