

**HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 4xD, Ø DC: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235010 14
GTIN	4062406253387
Artikelklasse	22L

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

Boringtolerantie: -0,05 / +0,3 mm

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

Levering:

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Technische beschrijving

Nominale Ø D	14
ISO-code wisselplaat	SOMT05T204 / XOMT05T204

Nuttige lengte L_1	59 mm
Wisselplaatschroevenset	232980 1 (TX6;0,4Nm)
Serie	HOLEX Pro
Aantal snijkanten Z	1
Schachtlengte L_s	50 mm
Schacht- \emptyset D_s	20 mm
Totale lengte L	124 mm
Maximale verstelgrens V_{max}	0,25 mm
Afkoppellengte L_A	74 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX6	659922 TX6
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200