

**HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 4xD, Ø DC: 27mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235010 27
GTIN	4062406253578
Artikelklasse	22L

**Omschrijving****Uitvoering:**

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

**Boringtolerantie:** -0,05 / +0,3 mm

**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

**Levering:**

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

**Advies:**

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

**Technische beschrijving**

Schachtlengte L <sub>s</sub>	60 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT093608 / XOMT093605

Nuttige lengte $L_1$	111 mm
Aantal snijkanten Z	1
Schacht- $\emptyset D_s$	32 mm
Wisselplaatschroevenset	232980 4 (TX9;1,2Nm)
voor inch- $\emptyset$	11/16 inch
Nominale $\emptyset D$	27
Serie	HOLEX Pro
Totale lengte L	194 mm
Maximale verstelgrens $V_{max}$	0,3 mm
Afkoppellengte $L_A$	134 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4xD
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX9	659922 TX9
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm	659957 200