

**HOLEX Pro Drilll wisselplaat-volboor Combischacht, 3xD, Ø DC: 17,5mm****Bestelgegevens**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer  | 235005 17,5   |
| GTIN          | 4062406253073 |
| Artikelklasse | 22L           |

**Omschrijving****Uitvoering:**

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

**Boringtolerantie:** -0,1 / +0,25 mm

**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

**Levering:**

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

**Technische beschrijving**

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| voor inch-Ø                   | 11/16 inch              |
| Schactlengte L <sub>s</sub>   | 56 mm                   |
| ISO-code wisselplaat          | SOMT06T205 / XOMT06T204 |
| Nuttige lengte L <sub>1</sub> | 54 mm                   |
| Wisselplaatschroevenset       | 232980 2 (TX7;0,8Nm)    |
| Serie                         | HOLEX Pro               |
| Aantal snijkanten Z           | 1                       |
| Schacht-Ø D <sub>s</sub>      | 25 mm                   |

|                                     |                          |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Nominale $\varnothing$ D            | 17,5                     |
| Totale lengte L                     | 126 mm                   |
| Maximale verstelgrens $V_{\max}$    | 0,25 mm                  |
| Afkoppellengte $L_A$                | 70 mm                    |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 3×D                      |
| Schacht                             | ISO 9766                 |
| Boortoepassing                      | afgerond beperkt         |
| Boortoepassing                      | beperkt schuine uittrede |
| Boortoepassing                      | beperkt schuine uittrede |
| Boortoepassing                      | beperkt pakketboren      |
| Boortoepassing                      | beperkt schuin aanboren  |
| Boortoepassing                      | beperkt dwarsboren       |
| Inwendige koeling                   | ja                       |
| Verspaningsstrategie                | HPC                      |
| Producttype                         | Wisselplaatboor          |

## Accessoires

|   |            |
|---|------------|
| 6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX7  | 659922 TX7 |
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm | 659957 200 |