

**HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 4xD, Ø DC: 15mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 235010 15 |
| GTIN | 4062406253394 |
| Artikelklasse | 22L |

Omschrijving**Uitvoering:**

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

Boringtolerantie: -0,05 / +0,3 mm

Toepassing:

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

Levering:

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

Advies:

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| ISO-code wisselplaat | SOMT05T204 / XOMT05T204 |
| Schachtlengte L _s | 50 mm |

| | |
|--|--------------------------|
| voor inch-Ø | 19/32 inch |
| Aantal snijkanten Z | 1 |
| Schacht-Ø D _s | 20 mm |
| Nominale Ø D | 15 |
| Wisselplaatschroevenset | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
| Nuttige lengte L ₁ | 63 mm |
| Serie | HOLEX Pro |
| Totale lengte L | 129 mm |
| Maximale verstelgrens V _{max} | 0,25 mm |
| Afkoppellengte L _A | 79 mm |
| Boordiepte voor wisselplaatboor tot | 4xD |
| Schacht | ISO 9766 |
| Boortoepassing | afgerond beperkt |
| Boortoepassing | beperkt schuine uittrede |
| Boortoepassing | beperkt schuin aanboren |
| Boortoepassing | beperkt dwarsboren |
| Boortoepassing | beperkt schuine uittrede |
| Boortoepassing | beperkt pakketboren |
| Inwendige koeling | ja |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Producttype | Wisselplaatboor |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| 6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX6 | 659922 TX6 |
| Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 200 cNm | 659957 200 |