

**HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 2xD, Ø DC: 37mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235000 37
GTIN	4062406252991
Artikelklasse	22L

**Omschrijving****Uitvoering:**

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

**Boringtolerantie:** -0,1 / +0,25 mm

**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

**Levering:**

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

**Technische beschrijving**

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Nominale Ø D	37
Aantal snijkanten Z	1
Schachtlengte L <sub>s</sub>	70 mm
Wisselplaatschroevenset	232980 6 (TX15;3Nm)
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	78 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT13M510 / XOMT13M506
Serie	HOLEX Pro

Totale lengte L	178 mm
Maximale verstelgrens $V_{\max}$	0,35 mm
Afkoppellengte $L_A$	108 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	2×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt centreerboren
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX15	659922 TX15
Momentschroevendraaiermet schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500