

**HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 4xD, Ø DC: 34mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235010 34
GTIN	4062406253653
Artikelklasse	22L

**Omschrijving****Uitvoering:**

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

**Boringtolerantie:** -0,05 / +0,3 mm

**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

**Levering:**

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

**Advies:**

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	232980 5 (TX15;3Nm)
Nominale Ø D	34

Schacht-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Schachtlengte L <sub>s</sub>	60 mm
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	139 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT110408 / XOMT110406
Aantal snijkanten Z	1
Serie	HOLEX Pro
Totale lengte L	227 mm
Maximale verstelgrens V <sub>max</sub>	0,35 mm
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	167 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX15	659922 TX15
Momentschroevendraaijer met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500