

**HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor Combischacht, 4xD, Ø DC: 36mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235010 36
GTIN	4062406253677
Artikelklasse	22L

**Omschrijving****Uitvoering:**

HOLEX Pro Drill wisselplaat-volboor combineert kostenefficiëntie met technisch volledig ontwikkeld prestatievermogen.

Ook toepasbaar in veeleisende boorsituaties tot 4xD.

**Boringtolerantie:** -0,05 / +0,3 mm

**Toepassing:**

Met wisselplaten nr. 235030 – 235082.

Er zijn zowel SOMT-wisselplaten voor de buitenste WPL-zitting als XOMT-wisselplaten voor de binnenste WPL-stoel nodig.

**Levering:**

Met wisselplaatschroeven (zonder wisselplaten).

**Advies:**

Bij het aanboren de voeding tot 70% reduceren.

**Technische beschrijving**

Nominale Ø D	36
Nuttige lengte L <sub>1</sub>	148 mm

ISO-code wisselplaat	SOMT13M510 / XOMT13M506
Aantal snijkanten Z	1
Wisselplaatschroevenset	232980 6 (TX15;3Nm)
Schacht-Ø D <sub>s</sub>	40 mm
Serie	HOLEX Pro
Schachtlengte L <sub>s</sub>	70 mm
Totale lengte L	248 mm
Maximale verstelgrens V <sub>max</sub>	0,35 mm
Afkoppellengte L <sub>A</sub>	178 mm
Boordiepte voor wisselplaatboor tot	4×D
Schacht	ISO 9766
Boortoepassing	afgerond beperkt
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt schuin aanboren
Boortoepassing	beperkt dwarsboren
Boortoepassing	beperkt schuine uittrede
Boortoepassing	beperkt pakketboren
Inwendige koeling	ja
Verspaningsstrategie	HPC
Producttype	Wisselplaatboor

## Accessoires

6 mm-steelvoor Torx® Torx®-profiel TX15	659922 TX15
Momentschroevendraaierset met schaal, opname voor verwisselbare stelen maximaal draaimoment 500 cNm	659957 500