

**SOMT110408, HBD30, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235070 UNI
GTIN	4062406253950
Artikelklasse	22K

**Omschrijving****Uitvoering:**

De centrumsnijkant centreert de boor snel en veilig. De buitensnijkant biedt een uitstekende spaancontrole.

**Toepassing:**

SOMT-wisselplaten uitsluitend op de buitensnijkant. XOMT-wisselplaten uitsluitend op de centrumsnijkant.

**T.b.v.:**

HOLEX Pro Drill nr. 235000 – 235010.

Voeding f in staal < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,06 - 0,16

**Technische beschrijving**

Aantal wisselingen/snijkanten	4
Coating	TiAIN
ISO-code wisselplaat	SOMT110408
Soort	HBD30
Snijmateriaal	HM

Voeding f in staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 - 0,16
Producttype	Wisselplaat voor het boren

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	160 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	150 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	120 m/min	P
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	110 m/min	M
RVS > 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	50 m/min	S
GG(G)	geschikt	130 m/min	K
CuZn	geschikt	220 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		