

**SOMT093608, HBD30, Type: UNI****Bestelgegevens**

Bestelnummer	235060 UNI
GTIN	4062406253936
Artikelklasse	22K

Omschrijving**Uitvoering:**

De centrumsnijkant centreert de boor snel en veilig. De buitensnijkant biedt een uitstekende spancontrolle.

Toepassing:

SOMT-wisselplaten uitsluitend op de buitensnijkant. XOMT-wisselplaten uitsluitend op de centrumsnijkant.

T.b.v.:

HOLEX Pro Drill nr. 235000 – 235010.

Voeding f in staal < 900 N/mm²: 0,06 - 0,14

Technische beschrijving

Coating	TiAlN
Aantal wisselingen/snijkanten	4
ISO-code wisselplaat	SOMT093608
Soort	HBD30
Snijmateriaal	HM

Voeding f in staal < 900 N/mm ²	0,06 - 0,14
Producttype	Wisselplaat voor het boren

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Staal < 500 N/mm ²	geschikt	160 m/min	P
Staal < 750 N/mm ²	geschikt	150 m/min	P
Staal < 900 N/mm ²	geschikt	140 m/min	P
Staal < 1100 N/mm ²	geschikt	120 m/min	P
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt	100 m/min	P
RVS < 900 N/mm ²	geschikt	110 m/min	M
RVS > 900 N/mm ²	geschikt	90 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	geschikt	50 m/min	S
GG(G)	geschikt	130 m/min	K
CuZn	geschikt	220 m/min	N
Uni	geschikt		
nat maximaal	geschikt		