

**ER-spantang voor tap, ER 25, Nominale span-Ø d: 10mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	309457 10
GTIN	4062406254124
Artikelklasse	32Z

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Klemming van de tap via het kogelspanmechanisme rondom.**
- **Geïntegreerde snelwisselvoorziening.**
- **Spantangen voor het tappen vergelijkbaar met DIN 6499 / ISO 15488.**

Voordeel:

Snel vergrendelen en ontgrendelen via veerbediening. Vastschroeven aan het vierkant van de tap niet nodig.

T.b.v.:

Alle standaard-ER-spantanghouders.

Opmerking:

Spant alleen de nominale Ø. **Past niet in de precisie-ER-spantanghouder CENTRO P.**

Technische beschrijving

Nominale span-Ø d	10 mm
Opname	ER 25
Buiten-Ø D	25 mm
Totale lengte L	40 mm
Producttype	Spantang

