

**WERKPLAATSSCHUIFMAAT met mm- en inchverdeling, Meetbereik: 300mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415120 300
GTIN	4062406253776
Artikelklasse	41Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Afgeschuinde meetpunten voor metingen in de draadkern en in smalle openingen. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen. Contrastrijke afleesschaal. Met vastzetschroef. Tot maat 300 geheel gehard, vanaf maat 500 meetvlakken gehard.

Technische beschrijving

Kalibratie	A1
Meetbereik	0 - 300 mm
Beklengte	90 mm
Verpakking	stevige box
Binnenmeetbek-Ø	10 mm
Verdeling	1/128 inch
Verdeling	1/50 mm
Norm	ISO 13385
Meetafwijking E MPE	±0,04 mm
Verdeling nonius mm/inch	ja
Meetpunten	ja
Meettechniek	analoog

Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

DAkKS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021010 300
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 300 mm	021000 300