

**WERKPLAATSSCHUIFMAAT met mm- en inchverdeling, Meetbereik: 500mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	415120 500
GTIN	4062406253783
Artikelklasse	41Z

Omschrijving**Uitvoering:**

Afgeschuinde meetpunten voor metingen in de draadkern en in smalle openingen. Getrapte en afgeronde bekeinden voor binnenmetingen. Contrastrijke afleesschaal. Met vastzetschroef. Tot maat 300 geheel gehard, vanaf maat 500 meetvlakken gehard.

Technische beschrijving

Norm	ISO 13385
Kalibratie	A1
Verpakking	stevige box
Meetbereik	0 - 500 mm
Verdeling	1/128 inch
Verdeling	1/50 mm
Beklengte	150 mm
Binnenmeetbek-Ø	20 mm
Meetafwijking E MPE	±0,05 mm
Verdeling nonius mm/inch	ja
Meetpunten	ja
Meettechniek	analoog

Materiaal	Edelstaal, RVS
Producttype	Werkplaatsschuifmaat

Dienstverlening

DAkS-kalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021010 500
KalibratieSchuifmaten / diepteschuifmaten Maximaal meetbereik 500 mm	021000 500