

Garant**Machinetap voor doorlopende gaten, TiN, MF: M48X2,5****Bestelgegevens**

Bestelnummer	130005 M48X2,5
GTIN	4062406252601
Artikelklasse	10N

Omschrijving**Opmerking:**

Levertijd: 35 kalenderdagen

Minimale bestelhoeveelheid 1 stuk

Speciaal product – wordt niet teruggenomen

Technische beschrijving

Totale lengte L	250 mm
Aantal spaangroeven	4
Tolerantieklasse	ISO 1 4H
Tolerantieklasse	ISO 1X 4HX
Tolerantieklasse	ISO 2 6H
Tolerantieklasse	ISO 2X 6HX
Tolerantieklasse	6H +0,05
Tolerantieklasse	6H +0,20
Tolerantieklasse	ISO 3 6G
Tolerantieklasse	ISO 3X 6GX
Tolerantieklasse	7H
Tolerantieklasse	7HX
Tolerantieklasse	7G

Tolerantieklasse	7GX
Tolerantieklasse	6H +0,10
Draadsoort	MF
Draaddiepte	144 mm
Schacht-vierkant □	29 mm
Schacht-Ø D _s	36 mm
Snijmateriaal	HSS E
Schroefdraad-Ø	48 mm
Aantal snijkanten Z	4
Kerngat-Ø	45,5 mm
Draadafmeting	M48×2,5
Draadspoed	2,5 mm
Norm	DIN 376
Coating	TiN
Flankhoek	60 graden
Schroefdraadnorm	DIN 13
Aansnijdingsvorm	B
Schacht	Cilinderschacht met h9
Inwendige koeling	nee
Toepassing bij boringtype	tot 3xD bij doorlopend gat
Snijrichting	rechts
Type schroefdraadgereedschap	Machinetap voor de conventionele bewerking
Gekleurde ring	zonder
Producttype	Tap