

**Garant****Hydrohouder VDI 40, VDI 40, ØD1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319754 20
GTIN	4062406254506
Artikelklasse	31M

**Omschrijving****Uitvoering:**

Unieke spanoverbrugging, spant h6 en h7 – schachten. Lasering aan kopse kant en uitlijnschroef aan de houder voor een eenvoudige en duidelijke oriëntatie van de boorstang. Inclusief lengte-instelschroef. Geschikt voor inwendige koeling.

Twee bevestigingsbouten voor optimale toegankelijkheid, of het nu gaat om de hoofd- of tegenspindel. Inclusief kogelspuitmond.

**Voordeel:**

- **Ideale dempingseigenschappen, daardoor optimale werkstukoppervlakken en langere standtijd.**
- **Snel en eenvoudig te hanteren.**
- **Flexibel gebruik van tussenhulzen.**
- **Perfecte centrering.**

**Toepassing:**

Geschikt voor boren, ruimen, verzinken en voor het gebruik van boorstangen.

**Technische beschrijving**

Nuttige lengte L <sub>1</sub>	42 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Gewicht	0,6 kg

Buiten-Ø D	42 mm
Afkoppellengte A-maat	64 mm
Opname	VDI 40
Producttype	Hydrohouder